

VARIOfit bandenwagen

voor 8 banden (breedte 275 mm)
banden met een Ø van 540 - 820
mm, draagvermogen 300 kg, 2
etages, bandensteun dankzij
schroefverbinding in breedte
verstelbaar, hoogte x lengte x
breedte 1430 x 780 x 1205 mm,
frame met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, wielen met TPE-banden



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



Artikelnummer: 139153



VARIOfit Bandenwagen

Banden rechtstreeks van het magazijn naar de plaats van gebruik brengen

bandenwagen







- voor 8 banden (breedte 275 mm) banden met een Ø van 540 - 820 mm
- draagvermogen 300 kg
- 2 etages
- bandensteun dankzij schroefverbinding in breedte verstelbaar
- hoogte x lengte x breedte 1430 x 780 x 1205 mm
- frame met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wielen met TPE-banden

- zwenkwielen met rem en voetbescherming
- 12 jaar garantie






Technische details

transporttoestel	transportwagen	hoogte	1430 mm
type wagen	bandenwagen	lengte	780 mm
draagvermogen	300 kg	breedte	1205 mm
capaciteit banden	8 banden (breedte 275 mm)	euronorm	nee
voor banden ø	540-820 mm	materiaal	staal
platform	open	materiaal verwerking	gelast
etages aantal	2 stuks	stuurstang	nee
legborden / schappen functie	bandenhouder in breedte verstelbaar	oppervlak	m. poedercoating
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	TPE	wielstand	rechthoekig
wieluitrusting	zwenkwielen met rem en voetbescherming	garantie	12 jaar
wiellager	precisiegroefkogellager	gewicht	34 kg

Gerelateerde Producten

139155		traversen voor bandenstelling, breedte x diepte 1225 x 646 mm, voor een vaklast van 250 kg, van staal
139156		afstandsstuk voor bandenstelling
139158		trekbeugel voor bandenstelling
139159		aanbouwbus voor bandenstelling, lengte 1220 mm
139161		hoekbeschermer voor bandenstelling, van kunststof
139162		hoekbeschermer voor bandenstelling, van kunststof

Dit past ook bij ...

139155		traversen voor bandenstelling, breedte x diepte 1225 x 646 mm, voor een vaklast van 250 kg, van staal
139156		afstandsstuk voor bandenstelling
139158		trekbeugel voor bandenstelling
139159		aanbouwbus voor bandenstelling, lengte 1220 mm
139161		hoekbeschermer voor bandenstelling, van kunststof

139162		hoekbeschermer voor bandenstelling, van kunststof
210654		bandenstelling, grondveld voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1060 x 400 mm, voor banden met een Ø van 550 - 750 mm, veldlast 450 kg / vaklast 150 kg, 3 niveaus met speciale traversenprofielen voor het behoedzaam opslaan van banden, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met corrosiebeschermende zinklaag
504734		werkplaatskruk, zitting hoogte 420 - 545 mm, zitting van PU-schuim in zwart, schotelvoet met opbergkastje voor gereedschap en kleine onderdelen voor stevig staan, frame van kunststof in zwart, frame met rollen
507325		rangeerkrik, heflast 3000 kg, hefgedeelte 395 mm
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw