

fetra tafelwagens SUPER-MULTIVARIO

draagvermogen 1200 kg, 2 niveaus met zeefdrukplaat, laadvlak lengte x breedte 700 x 700 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, met elastiek-banden

Artikelnummer: 158753



fetra
Transportgeräte



fetra Tafelwagens SUPER-MULTIVARIO

Draagvermogen 1200 kg







tafelwagen

- draagvermogen 1200 kg
- 2 niveaus met zeefdrukplaat
- laadvlak lengte x breedte 700 x 700 mm
- met 2 legborden
- duwbeugel horizontaal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- constructie van staal (gelast)
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met elastiek-banden
- wielnaaf met kogellager
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | elektrisch geleidend | nee |
| type wagen | etagewagen | schuifbeugel | 1 stuks |
| draagvermogen | 1200 kg | uitrichting duwbeugel | horizontaal |
| lengte laadvlak | 700 mm | in-/uitklapbaar | nee |
| breedte laadvlak | 700 mm | wielen aantal/soort | 2 zwenk- en 2 bokwielen |
| etages aantal | 2 stuks | banden | elastiek |
| etagetype | zeefdrukplaat | wiel-ø | 200 mm |
| draagvermogen etage | 500 kg | wiellager | kogellager |
| whiteboardlijst | geen | wieluitrusting | zwenkwielen met rem |
| etage-inrichting | recht | wielstand | rechthoekig |
| wagen uitrusting | legborden | oppervlak | m. poedercoating |
| hoogte | 925 mm | kleur | briljantblauw // RAL5007 |
| materiaal | staal | norm | EN 1757-3 (rem) |
| materiaal verwerking | gelast | garantie | 10 jaar |
| euronorm | nee | gewicht | 419 kg |
| constructies | duwbeugel | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 119194 |  | wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |
| 147905 |  | wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |
| 158760 |  | wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |
| 158815 |  | dissel en koppeling voor dolly, van staal, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 158816 |  | scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm |
| 309745 |  | wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar |