

## META

### magazijnstelling - grondveld

#### FIX

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1004 x 604 mm, veldlast 900 kg / vaklast 150 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 161310



Das Lagersystem



## META Systemschroefstelling FIX

### Basisstelling

magazijnstelling - grondveld

- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1004 x 604 mm
- veldlast 900 kg / vaklast 150 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 5 niveaus met Stalen bodem
- vakhoogtes zijn afhankelijk van het doel en uw behoeften


verstelbaar in stappen van 25 mm



- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden

## Technische details

meubeltype	stelling	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingtype	magazijnstelling	gebruik	tweezijdig
stellingsysteem	schroefsysteem	stelling uitrusting	legborden
stellingveld	grondveld	legbord-/niveautype	Stalen bodem
materiaal	staal	oppervlak legbord	verzinkt
hoogte	2000 mm	oppervlak standaard	verzinkt
breedte	1004 mm	opstelhoek uitrichting	recht
diepte	604 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	150 kg	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
veldlast	900 kg	levering	gedemonteerd
legborden / schappen aantal	5 stuks	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakbreedte	1000 mm	garantie	5 jaar
vakdiepte	600 mm	gewicht	30,304 kg

## Gerelateerde Producten

150071		ankerpluggenset voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150073		muurpluggen voor grondstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

161311		magazijnstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1002 x 604 mm, veldlast 900 kg / vaklast 150 kg, 5 niveaus met Stalen bodem, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
161347		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 150 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

### Dit past ook bij ...

203393		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
215547		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 75 mm op 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
216063		doos extra sterk, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 410 x 310 x 240 mm
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit