

## hofe stelling voor gevaarlijke stoffen - grondveld

geschikt voor aquatoxische stoffen voor de opslag onderdak, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 635 mm, 4 niveau(s) met dichtgelast opvanglegbord, onder 1 niveau met opvangbak, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk

Artikelnummer: 200510



hofe  
REGALSYSTEME



## hofe Stelling voor gevaarlijke stoffen voor aquatoxische vloeistoffen

stelling voor gevaarlijke stoffen - grondveld

- geschikt voor aquatoxische stoffen voor de opslag onderdak
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 635 mm
- vakkbreedte 1300 mm
- 4 niveau(s) met dichtgelast opvanglegbord, onder 1 niveau met opvangbak
- opvangvolume opvangbak 35 l
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- zeer stabiel dankzij lengte- en gegolfde diepteliggers
- staander met voetplaten en profielafdekplaten van kunststof aan bovenzijde voor een nette afwerking aan de boven- en onderkant
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes en niveaus zie aanbod
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten





- volgens Duitse beroepsvereniging UVV BGR 234
- regelmatige externe controle door Duitse instantie voor materiaalcontrole keurmerk RAL RG 614

## Technische details

|                                  |                                   |                                   |   |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| meubeltype                       | stelling                          | legbord-/niveautype (onderste ni  | opvangbak                                     |
| opslagtype gevaarlijke stoffen   | stelling                          | gebruik                           | tweezijdig                                    |
| stellingtype                     | stelling voor gevaarlijke stoffen | opvangvolume opvangbak            | 35 l  |
| stellingsysteem                  | kliksysteem                       | opvangbak uitrusting              | geen  |
| stellingveld                     | grondveld                         | stabiliteit/versteviging/scho ren | lengteliggers // diepteliggers                |
| opslagplaats                     | onderdak                          | staander uitrusting               | voetplaten, profielafdekplaten aan bovenzijde |
| geschikt voor gevaarlijke stoffe | aquatoxische stoffen              | materiaal                         | staal   |
| hoogte                           | 2000 mm                           | oppervlak legbord                 | verzinkt                                      |
| breedte                          | 1360 mm                           | kleur uitvoering                  | verzinkt                                      |
| diepte                           | 635 mm                            | opslagniveaus                     | 5 stuks                                       |
| vakbreedte                       | 1300 mm                           | bouwwijze (toelating)             | model van de opvangbak ambtelijk toegelaten   |
| legbord-/niveautype              | opvanglegbord                     | gewicht                           | 70 kg   |
| legborden / schappen aantal      | 4 stuks                           |                                   |   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200511 |  | stelling voor gevaarlijke stoffen - aanbouwveld, geschikt voor aquatoxische stoffen voor de opslag onderdak, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 635 mm, 4 niveau(s) met dichtgelast opvanglegbord, onder 1 niveau met opvangbak, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk |
| 200513 |  | opvanglegborden voor stelling voor gevaarlijke stoffen, breedte x diepte 1300 x 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200803 |  | stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                         |
| 504444 |  | noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm  |
| 508470 |  | EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm |
| 525732 |  | gevarensymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm   |

526779



plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage