

VARIOfit **onderwagen voor kratten**

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 500 x 500 mm,
platform gesloten, platform van staal
met gestanst oppervlak, constructie
van staal met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 4 zwenkwielen. 2
zwenkwielen met rem en
voetbescherming, met TPE-banden



Artikelnummer: 202935

VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Rolplateau

Draagvermogen 400 kg





onderwagen voor kratten

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 500 x 500 mm
- platform gesloten
- platform van staal met gestanst oppervlak
- constructie van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem en voetbescherming
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- 12 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	dolly	oppervlak	m. poedercoating
type roller	onderwagen voor kratten	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
draagvermogen	400 kg	stuurstang	nee
euronorm	nee	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte laadvlak	500 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	500 mm	wiellager	kogellager
platform	gesloten	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem // voetbescherming
materiaal platform	staal	wiel-ø	125 mm
oppervlak platform	met profiel	garantie	12 jaar
materiaal onderstel	staal	gewicht	14 kg

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat