

antivermoeidheidsmat

Arnhem

mat, hoogte x lengte x breedte 12,7 x 1500 x 910 mm, van microcellulair vinyl (geschuimd) met traanplaatoppervlak van Dyna Shield™ in zwart, antislip



Artikelnummer: 235516



antivermoeidheidsmat

- geschikt voor droge, industriële ruimtes, zoals fabrieken, assemblagelijnen, logistieke en verpakkingsafdelingen en magazijnen / voor gemiddeld gebruik
- mat
- hoogte x lengte x breedte 12,7 x 1500 x 910 mm
- van microcellulair vinyl (geschuimd) met traanplaatoppervlak van Dyna Shield™ in zwart
- afgeschuinde randen verminderen het struikelgevaar
- antislip

Technische details




uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	12,7 mm	
	vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	lengte	1500 mm
	confectionering	mat	breedte	910 mm

geschikt voor (branches)	droge, industriële ruimtes	vloerbedekking uitrusting	afgeschuinde randen
geschikt voor (gebruik)	gemiddeld gebruik	vloerbedekking functie	antislip
plaats van toepassing	binnen	elektrisch geleidend	nee
materiaal loopvlak	microcellulair vinyl	moeilijk ontvlambaar	nee
materiaal verwerking	geschuimd	berijdbaar	nee
oppervlak vloerbedekking	traanplaatprofiel	gewicht	6 kg
kleur	zwart		

Gerelateerde Producten

235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdombang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht