




Scangrip hoofdlamp ZONE 2

Lampen: COB-led, met verstelbare
hoofdband, straalhoek 120 / 60 °,
met accu

Artikelnummer: 254509

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



hoofdlamp

- hoogte x lengte x breedte 31 x 84 x 37 mm
- Lampen: COB-led
- met verstelbare hoofdband
- brandduur 2 - 22 h
- straalhoek 120 / 60 °
- 3-standen functie voor instelbare lichtopbrengst
- oplaadtijd 2,5 h
- display met batterij-indicator
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- levering zonder oplader
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	lamp uitrusting	verstelbare hoofdband
type lamp	hoofdlamp	lamp functie	instelbare lichtopbrengst
type lamp	COB-led	lengte	84 mm
brandduur	2-22 h	hoogte	31 mm
lichtstroom	20-200	breedte	37 mm
dimbaar	ja	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
afstraalhoek	120-60 °	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
spanningsverzorging	accu	inhoud levering	zonder oplader
accutype	lithium-ionen	garantie	3 jaar
vermogen accu	0,2 Ah	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
oplaadtijd	2,5 h	gewicht	0,75 kg
weergave	batterij-indicator		