

## RAPIDLIFT pallethefwagen

**RAPID**  
LIFT

draagvermogen 1250 kg, vork  
lengte x breedte 1150 x 160 mm,  
aandrijfwiel met Vulkollan-banden,  
breedte x Ø 65 x 250 mm, vorkrollen  
met Vulkollan-banden, breedte x Ø  
90 x 80 mm



Artikelnummer: 402000



## RAPIDLIFT Elektrische palletwagen

### Draagvermogen 1250 kg

pallethefwagen

- draagvermogen 1250 kg
- vork lengte x breedte 1150 x 160 mm
- draagbreedte 520 mm
- aandrijfwiel met Vulkollan-banden, breedte x Ø 65 x 250 mm
- vorkrollen met Vulkollan-banden, breedte x Ø 90 x 80 mm
- hefhoogte 205 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- hefmotor 0,7 kW
- rijmotor 1,2 kW
- rijnsnelheid met last 4,1 km/h, zonder last 4,8 km/h
- stijgvermogen met last 5 %, zonder last 10 %
- met batterij 24V/2x60 Ah
- stuuruitslag 210 ° / draaicirkel 1450 mm
- lengte 1520 mm
- gewicht 220 kg
- vorken van staal gelakt in zwart
- frame van staal gelakt in RAL2002 vermiljoen

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	stuuruitslag	210 °
hefwagentype	pallethefwagen	draaicirkel	1450 mm
draagvermogen	1250 kg	snelheffing	nee
lengte vork	1150 mm	spanningsverzorging	batterij 24V/2x60 Ah
vorkbreedte	160 mm	oplader	24 V/10 A
draagbreedte	520 mm	vermogen rijmotor	1,2 kW
bediening heffing	elektrisch	vermogen hefmotor	0,7 kW
bediening wielonderstel	elektrisch	rijnsnelheid met last	4,1 km/h
hefhoogte (min.)	85 mm	rijnsnelheid zonder last	4,8 km/h
hefhoogte (max.)	205 mm	stijgvermogen met last	5 %
materiaal aandrijf wiel	Vulkollan	stijgvermogen zonder last	10 %
materiaal vorkwielen	Vulkollan	type rem	elektromagnetische remmen
diameter aandrijf wiel	250 mm	wiegfunctie	nee
breedte aandrijf wiel	65 mm	materiaal	staal
diameter vorkwiel	80 mm	oppervlak lijst	gelakt
breedte vorkwiel	90 mm	oppervlak vork	gelakt
diameter steunwiel	100 mm	kleur lijst	vermiljoen // RAL2002
breedte steunwiel	40 mm	kleur vork	zwart
lengte	1520 mm	gewicht	220 kg
breedte	705 mm		

## Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood