


META kraagarmstelling Atlas ST

grondveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 2700 x 1150 mm, 3 staanders, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, 6 opslagniveaus, staanders gezandstraald met poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 520784



Das Lagersystem



META Universele draagarmstelling Atlas ST

kraagarmstelling

- grondveld
- geschikt voor grote goederen
- schroefstelsel
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 2700 x 1150 mm
- 3 staanders
- draagvermogen per staander 2400 kg

- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- 6 opslagniveaus
- 5 niveaus met Kraagarm
- met afrolbeveiliging
- draagvermogen per arm 200 kg
- even lange armen, recht uitgericht
- nuttige diepte 500 mm
- constructie van staal
- staanders gezandstraald met poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- draagarmen gezandstraald met poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- inhoud levering: staanders en draagarmen volgens tabel, diagonaal- en lengteschoren
- 5 jaar garantie
- bestelinstructie: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk. Zo nodig aanvragen
- conform DGUV-regel 108-007 (vroeger BGR 234)

Technische details


meubeltype	stelling	draagarm uitrusting	afrolbeveiliging
stellingtype	kraagarmstelling	vorm stelling	recht
stellingsysteem	schroefsysteem	standaard	3 stuks
stellingveld	grondveld	kraagarm per standaard	6 stuks
geschikt voor (product/materiaal)	grote goederen	draagvermogen per arm	200 kg
gebruik	tweezijdig	materiaal	staal
hoogte	2000 mm	stabiliteit/versteviging/schoren	diagonaalschoren // lengteprofielen
breedte	2700 mm	oppervlak standaard	gezandstraald // m. poedercoating
nuttige diepte	500 mm	oppervlak kraagarm	gezandstraald // m. poedercoating
diepte	1150 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
opslagniveaus	6 stuks	kleur kraagarm	gentiaanblauw // RAL5010
legborden / schappen aantal	5 stuks	kleur uitvoering	gentiaanblauw // RAL5010
legbord-/niveautype	Kraagarm	inhoud levering	staanders en draagarmen volgens tabel, diagonaal-/lengteschoren
totaal draagvermogen	7200 kg	garantie	5 jaar
draagvermogen per staander	2400 kg	lossen per kraan/vorkheftruck no	ja // aanvragen a.u.b.
uitvoering kraagarm	recht	norm DGUV	DGUV 108-007
draagammlengte	even lange armen	gewicht	126,869 kg

Gerelateerde Producten






150077



voetanker voor kraagarmstelling, met corrosiebeschermende zinklaag

150078		onderlegplaat voor breedvakstelling
--------	---	-------------------------------------

Dit past ook bij ...

213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221577		vloermarkeerapparaat, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatschema, lijnbreedte 30 - 100 mm
225223		beschermbeugel, geschikt voor binnen en buiten, hoogte x lengte 1000 x 1500 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven
501757		set kettingstaanders, set bestaande uit: 6 kettingstaanders, 10 m ketting, 10 verbindingsschakels, 10 inhanghaken, paal hoogte x diameter 870 x 40 mm, lengte 10 m, paal van kunststof in rood/wit, in rood/wit