

Kappes armoire modulaire RasterPlan®

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 2 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

RasterPlan

KAPPES



Numéro d'article: 522587



Kappes Armoire pour charges lourdes RasterPlan®

armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 600 mm
- structure en acier, soudé
- double porte battante
- portes à double paroi
- coins avec brasages durs
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 160 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 2 tiroir(s)
- force par tiroir 110 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- force par tablette coulissante 110 kg







- équipement : tablettes, tiroirs
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques





| | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| type de meuble | armoire | système de fermeture | serrure à cylindre |
| type d'armoire | armoire modulaire | soubassement | socle |
| type de porte | double porte battante | matériau | acier |
| hauteur | 1950 mm | matériau de finition | soudé |
| largeur | 1000 mm | tablette réglable au pas | 25 mm |
| profondeur | 600 mm | tiroir réglable en hauteur | 25 mm |
| équipement armoire | tablettes, tiroirs | surface de tablette | galvanisé |
| nombre de tablettes/niveaux | 3 pièce | verrouillable | oui |
| type tablette/niveau | tablette en acier | cloison de séparation médiane | non |
| charge tablette | 160 kg | glissière | rail télescopique |
| nombre de tiroirs | 2 pièce | glissière tiroir | rail télescopique |
| capacité de charge de tiroir | 110 kg | extension | 100 % |
| charge tablette coulissante | 110 kg | extension tiroir | 100 % |
| couleur du corps | gris clair // RAL7035 | poignée | poignée tournante |
| couleur de la face avant | gris clair // RAL7035 | roulant | non |
| surface de corps | finition peinture époxy | Poids | 147,5 kg |
| surface de face avant | finition peinture époxy | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 522564 |  | blochage d'extension pour tiroir, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 522565 |  | Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes |
| 522606 |  | tablette en acier pour armoire pour charges lourdes, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, force 160 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522608 |  | Tablette couliss. pour armoire pour charges lourdes, largeur x profondeur 1000 x 600 mm, pour une charge max. par tabl. de 160 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522609 |  | tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 100 mm, en RAL7035 gris clair |
| 522610 |  | tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 100 mm, en RAL5010 bleu gentiane |
| 522611 |  | tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 125 mm, en RAL7035 gris clair |
| 522612 |  | tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 125 mm, en RAL5010 bleu gentiane |
| 522613 |  | tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 175 mm, en RAL7035 gris clair |
| 522614 |  | tiroir pour armoire pour charges lourdes, hauteur 175 mm, en RAL5010 bleu gentiane |

| | | |
|--------|---|---|
| 522615 |  | kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522616 |  | kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur 125 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522617 |  | kit de compartimentage, convient pour hauteur frontale 175 mm, hauteur 175 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 522620 |  | Ancrage de tablette pour armoire pour charges lourdes |
| 522621 | · | plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair |
| 522622 | · | plaque de rangement perforée, hauteur x largeur 455 x 497 mm, pour paroi latérale intérieur droit, en acier avec laquage coloris RAL7035 gris clair |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, en PVC avec surface striée dans le sens de la longueur en gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 974176 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge |