

## lichte pallet

van PE-regeneraat, hoogte x lengte x breedte 140 x 800 x 600 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 3000 / 600 kg, onderbouw 9 voeten met afvoeropeningen voor vloeistoffen, bovendek gesloten

VE 3 stuks



Artikelnummer: 529907



## Lichte pallet

lichte pallet





- van PE-regeneraat
- hoogte x lengte x breedte 140 x 800 x 600 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 3000 / 600 kg
- Aan alle zijden inrijdbaar
- inrijdbreedte langszijde / brede zijde 550 / 420 mm
- onderbouw 9 voeten met afvoeropeningen voor vloeistoffen
- bovendek gesloten
- Meerdere pallets plaatsbesparend stapelbaar
- Temperatuurbestendig -40 °C tot +60 °C
- bestendig tegen weersinvloeden
- gewicht 4,8 kg

## Technische details

type verpakking	pallet	onderbouw	9 voeten
pallettype	lichte pallet	geschikt voor levensmiddelen	nee

hoogte	140 mm	temperatuurbestendigheid	-40 °C tot +60 °C
lengte	800 mm	bestendigheid	tegen weersinvloeden
breedte	600 mm	inrijbreedte langszijde	550 mm
draagvermogen statisch	3000 kg	inrijbreedte kopse kant	420 mm
materiaal	PE-regeneraat	draagvermogen dynamisch	600 kg
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	borgrand	nee
bovendek	gesloten	nestbaar	ja
stapelbaar	ja	gewicht	4,8 kg

## Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm