

# SILOBEHÄLTER



Typ SGK



Typ SGS



Typ SGS



Typ SGK



Typ SGK gestapelt

## Sammlung und stirnseitige Entleerung von Schüttgütern

- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
- Bodenschräge 30°
- Grundrahmen mit Einfahrbügel
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- mit Gabelhubwagen transportierbar
- untereinander stapelbar (3-fach)

## Ausführungen

### Typ SGK

- stirnseitige Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln
- Öffnung (BxH) = 1050 x 650 mm

### Typ SGS

- stirnseitiger, arretierbarer Schieberverschluss per Hand zu betätigen
- Öffnung (BxH) = 250 x 250 mm

Typ	Inhalt ca. (m <sup>3</sup> )	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
SGK 50	0,50	1000 x 1200 x 935	750	103
SGK 75	0,75	1000 x 1200 x 1170	1000	122
SGK 100	1,00	1000 x 1200 x 1405	1500	141
SGS 50	0,50	1000 x 1200 x 1025	750	92
SGS 75	0,75	1000 x 1200 x 1260	1000	111
SGS 100	1,00	1000 x 1200 x 1495	1500	130

Einfahrbügel-Innenmaße (mm)			
Typ	A	B	C
SGK, SGS 50-100	600	200	80

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt