

Rollcart Paketwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 640 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158160



Rollcart Paketwagen

Traglast 600 kg

Paketwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 640 mm
- Etage(n) aus Holz
- Aufbau 4 Wände (Stahlrohr)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1880 x 1200 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

| | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Transportgerät | Transportwagen | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Wagentyp | Paketwagen | Bereifung | TPE |
| Aufbauten | 4 Wände (Stahlrohr) | Durchmesser Rad | 200 mm |
| Ladeflächenlänge | 1000 mm | Radlager | Rillenkugellager |
| Ladeflächenbreite | 640 mm | Rad Ausstattung | Lenkrollen mit Feststellern |
| Höhe | 1880 mm | Material Gehäuse | Stahl |
| Traglast | 600 kg | Schiebebügel | 1 Stück |
| Material Etage(n) | Holz | klappbar | nein |
| Material | Stahl/Holz | Radanordnung | rechteckig |
| Material Verarbeitung | verschweißt | Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Länge | 1200 mm | Farbe | enzianblau // RAL5010 |
| Breite | 700 mm | Norm | EN 1757-3 (Feststeller) |
| Euronorm | nein | Gewicht | 83 kg |
| Etagenausrichtung | gerade | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 158408 | · | 4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
|--------|---|---|