

Reifenkarre

Traglast 200 kg, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb, Räder mit Luft-Bereifung

Artikelnummer: 272257



Reifenkarre

- Kann 8 x Reifen/4 x Komplettäder aufnehmen
- Traglast 200 kg
- Höhe x Breite 1490 x 840 mm
- Konstruktion aus Stahlrohr
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
- Mit rutschfesten Handgriffen
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Sicherheitsgriff	nein
Karrentyp	Reifenkarre	Höhe	1490 mm
Traglast	200 kg	Breite	840 mm
Schaufelbreite	800 mm	Tiefe	1300 mm
Material	Stahlrohr	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	nein	Farbe	gelb
Kapazität	8 x Reifen/4 x Komplettäder	Farbe Ausführung	gelb

Bereifung	Luft	Garantie	5 Jahre
Durchmesser Rad	260 mm	Gewicht	24,5 kg
Stützrad	nein		

Dazu passt auch ...

119731		Reifen- und Abriebspurenentferner, für Scheuersaugmaschinen, Kanister mit 10 l Inhalt, alkalisch, pH-Wert 13,3
141876		Reifendruckmessgerät, Messbereich 0 - 12 bar, Display analog
222037		Reifenroller, Traglast 120 kg, Ladefläche Ø 630 mm, Ladehöhe 110 mm, Kapazität 8 x Reifen/4 x Kompletträder, Plattform mit Ablagemulde, Gestell in blau, 4 Lenkrollen, 1 Lenkrolle mit Feststeller
224088		Schild, Höhe x Breite 20 x 60 mm, Rückseite magnetisch, aus Folie in gelb
224836		Antirutschbelag, aus PET in gelb/schwarz, rutschhemmend, Band Länge x Breite 25 m x 50 mm, Rutschhemmung R11 DIN 51130
234043		KS Tools PKW-Auffahrrampe mit 225 mm Reifenbreite, paarweise
241025		KW Reifenfüller mit Analog-Manometer
249127		GEDORE R19201000 Reifenprofil-Tiefenmesser Messing
249645		GEDORE R94420021 Messschieber digital 153 mm mm/inch