

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense anthracite

122-76800

4 jaar
garantie

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand uit de reeks Afwerkingskleur afdekplaat: Niko Intense anthracite

Technische gegevens

Tweevoudige afdekplaat met 71 mm centerafstand Niko Intense anthracite.

- Tweevoudige afdekplaat voor twee mechanismes.
- Kleur: anthracite gelakt (bij benadering NCS S 7502 - R, RAL 7022)
- Kaderopbouw: Ze bestaat uit een bovenkader en een onderkader die mechanisch met elkaar verbonden zijn.
- Materiaal bovenkader: Het bovenkader is vervaardigd uit slagvast, vormvast polycarbonaat.
- Lak bovenkader: Het bovenkader is anthraciet gelakt.
- Materiaal onderkader: Het onderkader is vervaardigd uit donkergrijze polycarbonaat + asa.
- Hartafstand: 71 mm
- Opbouwhoogte: max. 8,5 mm
- Brandveiligheid
 - zelfdovend: voldoet aan een gloeidraadproef van 650 °C
 - halogeenvrij
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Afmetingen (HxBxD): 85 x 154 x 8.9 mm
- Keurmerken: KEMA
- Markering: CE

