

Artikel nummer	artikelnaam
808402013	HK05 - T 180°, bewegingsmelder, 3-dr, 1.000W, incl. raam arctic wit

INFRAcontrol R 180°, compleet apparaat, incl. afdekraam, infrarood bewegingsschakelaar, 3-draads, 1.000 W



Technische gegevens	808402013
Aansluitwijze	Schroefklem
Hoogte	57,000 mm
Diepte	29,600 mm
Spanningstype	AC
Frequentie	50 50 Hz
Diameter	0 mm
Inbouwbreedte	31,80 mm
Trappenhuisbewaking	nee
Overbruggingsschakelaar	nee
Geschikt voor draadloos	nee
Max. schakelvermogen	1000 W
Materiaal	Kunststof
Dimfunctie met dimmerbaselement	nee
C-Belasting	nee
Diameter reikwijdte op vloer	10,00 m
Bediening op afstand	nee
Inbouw lengte	,000 mm
Slagvastheid	niet beschikbaar
Met alarmfunctie	nee
Transparant	nee
Min. nalooptijd	4 s
Max. nalooptijd	4 min
Optimale montagehoogte	1,050 m
Aantal schakelzones	1
Met DALI interface	nee
Min. diepte van de inbouwdoos	32,00 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Max. schakelvermogen LED	0 W
Nom. spanning	230 V
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	wit
Breedte	57,000 mm
Uitvoering	Bewegingsdetector

Technische gegevens		808402013
Halogeenvrij	ja	
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)	
Onderkruipbeveiliging	nee	
Inbouwdiepte	32,000 mm	
Met afstandsbediening	nee	
Inbouwdiameter	0 mm	
Max. reikwijdte frontaal	10,000 m	
Max. reikwijdte zijwaarts	10,000 m	
Temperatuur	0 50 °C	
Max. inschakelstroom	2,00 A	
HVAC-aansturing	nee	
Constantlichtregeling	nee	
Ingang voor nevenunit	nee	
Met signaaleenheid	nee	
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	nee	
Koppelbaar aan netwerk	nee	
Gedwongen uitschakeling	nee	
Scanhoek	180,00 °	
Geschikt voor wandmontage	ja	
Aanspreekhelderheid instelbaar	ja	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Vrije dierzone	nee	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	mat	
Opnemertype	passief infrarood	
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	nee	
Antibacteriële behandeling	nee	
Geschikt voor plafondmontage	nee	