

Fassung E27 R212001

Technische Daten: Schraubkappe für dreiteilige Lampenfassungen

Technische Daten
Material: thermoplastischen
Lampenanschluss: E27
Nominale temperatur: 190 ° C
Verarbeitung / Farbe: schwarz
Überspannungskategorie: II
Nutzbare Höhe: 16,5 mm
Montage / Anschluss: mit Metallnippel (M10x1) und Tige-Feststellschraube

Spezifikationen: Glatte Außenschale für dreiteilige Fassung

Technische Betriebsdaten
Material: thermoplastisches Harz
Lampenfassung: E27
Markierungstemperatur: 190 ° C
Farbe / Behandlung: schwarz
Überspannungskategorie: II

Spezifikationen: Einsatz für dreiteilige Fassung mit Verriegelung

Technische Betriebsdaten
Material: thermoplastisches Harz
Lampenfassung: E27
Nennstrom: 4A
Nennspannung: 250V
Markierungstemperatur: 190 ° C
Farbe / Behandlung: schwarz
Überspannungskategorie: II
Art und Querschnitte: starres oder flexibles Kabel mit Querschnitt 0,5-2,5 mm² - Abisolierkabel 7 mm.
Terminals: Schraubentyp
Zulassungen:  03   
Symbole: 

