

RJI RJ45 jack Cat.5 THT vertical



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 45 551 1103 |
| Beschreibung | RJI RJ45 jack Cat.5 THT vertical |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09455511103 |

Bezeichnung

| | |
|--------------|------------------------|
| Kategorie | Steckverbinder |
| Baureihe | HARTING RJ Industrial® |
| Komponente | Buchse |
| Beschreibung | RJ45 vertikal |

Ausführung

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Anschlussart | Wellenlötanschluss |
| Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
| Kontaktanzahl | 8 |
| Lieferumfang | Tray |

Technische Kennwerte

| | |
|---------------------------|---|
| Bemessungsstrom | 1,5 A |
| Bemessungsspannung | 125 V |
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| Datenrate | 10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s |
| Grenztemperatur | -40 ... +85 °C |
| Steckzyklen | ≥750 |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP20 |



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| RoHS | konform |
| ELV Status | konform |
| China RoHS | e |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | nicht enthalten |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Antimontrioxid Blei Nickel |

Normen und Zulassungen

| | |
|-------------|--|
| Zulassungen | DNV GL |
| UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|--|
| Packungsgröße | 90 |
| Nettogewicht | 3,82 g |
| Ursprungsland | Taiwan |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140061521 |
| eCl@ss | 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss) |