



Anschlussklemme

nach DIN EN 60998 mit Befestigungsbohrungen

117.G

EAN: 4011126003062

bevorzugte VPE:100 St.



Artikelbeschreibung

Anschlussklemme, Klemmbereich 1,0-6,0 mm², 2 polig, Porzellan, Farbe weiß, mit Befestigungsbohrung

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	K308
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	15 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,41 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	17,50 mm
Breite	17,00 mm
Tiefe / Länge	21,00 mm

Technisches Datenblatt

Klemmen

117.G

Verpackungsstufen

1 Stück = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	21,00 mm	Breite	17,00 mm	Höhe	18,00 mm
Bruttogewicht	0,02 kg	Volumen	0,000 m ³		
Mindestmenge	1,00 St.	Höchstmenge	1,00 St.		
100 Stück = 1 Faltschachtel		✓ bevorzugte VPE			
Bruttogewicht	1,41 kg				
Mindestmenge	100,00 St.	Höchstmenge	100,00 St.		
1000 Stück = 1 Umkarton					
Bruttogewicht	14 kg				
Mindestmenge	1.000,00 St.	Höchstmenge	1.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit Befestigungsbohrungen, halogenfrei. Die Anschlussklemme muß lagefixiert werden.
Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 17 x 21 mm
Klemmbereich eindrätig, starr, flexibel : 1,0 - 6,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten eindrätig, starr : 5 x 1,0 mm², 3 x 1,5 mm², 2 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm²
Anschlussmöglichkeiten flexibel : 4 x 1,0 mm², 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², 1 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm²
Pole : 2
Werkstoff Isolierteil : Porzellan, glasiert
Werkstoff Klemmbolzen : Messing
Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl
Max. Umgebungstemperatur : 200°C
Nennspannung : 450 V
Farbton : weiß
Kleinhuis Modell-Nr. : 117.G
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	85369010