

15

1520 01

Klinken-Steckverbinder






Klinkenkupplung nach JIS C 6560 JC35J3A, 3,5 mm, 3-polig/stereo, gerade Ausführung, mit Knickschutz und Lötanschlüssen

Status: Neu

15

1520 01



Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -10 °C/+50 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PA, HB nach UL94
Kontaktfeder Cu-Legierung, vernickelt
Gehäuse PE

Mechanische Daten

Steckzyklen 3000
Steckkraft 4–20 N¹
Ziehkraft 4–20 N¹

¹ gemessen mit einem Lehrenstecker

Anschließbare Leiter Lötanschluss

Kabeldurchmesser 4 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Durchgangswiderstand ≤ 50 mΩ
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 12 V DC
Bemessungsstoßspannung 500 V/60 s
Isolationswiderstand ≥ 100 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke
☞ 1532 07 ☞ KLS 40 ☞ KLS 44
☞ WKLS 40

15

1520 01

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
1520 01	3	100	500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel