

# Seitenelement - UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY



2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Farbe: lichtgrau (7035),  
Breite: 10,35 mm, Höhe: 97,51 mm, Tiefe: 39,7 mm



## Ihre Vorteile

- Unterschiedliche Basisprofile mit jeweils drei Leiterplattenebenen
- Modulabdeckungen verschiedener Geometrien beliebig positionierbar
- Kompatibilität zu vielen Standardanschlusstechniken
- Einfache Gerätemontage dank Snap-Mount-Prinzip (Seitenteile werkzeuglos anstecken)
- Hohe Flexibilität durch frei positionierbare Abdeckhauben

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2202047
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse
Produktschlüssel	ACHDAC
GTIN	4055626005515
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11,2 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Hinweise

Montagehinweis	Beachten Sie bitte das Familiendatenblatt im Download-Bereich.
----------------	--

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aufbaugehäuse-Seitenteil
Ausführung	Seitenelement für U-Profilabdeckung
Gehäuseart	Strangprofilgehäuse
Lüftungsöffnung vorhanden	nein
Gehäuseserie	UM-BASIC

### Maße

Breite	10,35 mm
Höhe	97,51 mm
Tiefe	39,7 mm

### Leiterplatten-Design

Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
---------------------	-------------------

### Materialangaben

Farbe	lichtgrau (7035)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Oberflächenbeschaffenheit	unbehandelt
Material Gehäuse	Polyamid

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Glühdrahtprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatur	850 °C
Einwirkdauer	30 s

#### Wärmebeständigkeit / Kugeldruckprüfung

Prüfspezifikation	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatur	125 °C
Prüfdauer	1 h
Kraft	20 N

#### Mechanische Festigkeit / Falltrommel

Prüfspezifikation	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Fallhöhe	50 cm
Frequenz	50

#### Schutzart (IP-Code)

Prüfspezifikation	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
-------------------	-----------------------------------

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Umgebungsbedingungen

Max. zu erreichender IP-Code	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 105 °C (in Abhängigkeit der Verlustleistung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 100 °C
Relative Luftfeuchte (Lagerung/Transport)	80 %

## Angaben zur Leiterplatte

Anzahl der Leiterplattenaufnahmen	4
Art der Leiterplattenbefestigung	Einschub
Leiterplattenstärke	1,4 mm ... 1,8 mm
Hinweis zu Leiterplattenaufnahmen	vertikal

## Montage

Montageart	Verrastung
------------	------------

## Verpackungsangaben

Verpackungsart	verpackt im Karton
Art der Umverpackung	Karton

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Zulassungen



**EAC**

Zulassungs-ID: B.01687



**UL Recognized**

Zulassungs-ID: FILE E 240868

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-9.0	27182701
ECLASS-10.0.1	27182701
ECLASS-11.0	27182701

### ETIM

ETIM 8.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

# Seitenelement - UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY

2202047


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Notwendiges Zubehör

### Profil

Profil - UM-BASIC PROFILE - 2200149

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2200149>



Strangprofilgehäuse, Verrastung mit Seitenelementen, Verrastung mit Fußelement, Grundprofil, Farbe: lichtgrau (7035), Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 200 cm, Tiefe: 19,8 mm, Hinweis: benötigte Profillänge = Leiterplattenlänge - 16,2 mm

---

### Seitenelement

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - 2202018

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202018>



Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm

# Seitenelement - UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Seitenelement

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - 2202019

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202019>

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 72 mm



---

## Seitenelement

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - 2202021

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202021>

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm





# Seitenelement - UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Seitenelement

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - 2202022

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202022>

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 108 mm



---

## Seitenelement

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - 2202045

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202045>

Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm



# Seitenelement - UM-BASIC/PRO LID-92 KMGY

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Seitenelement

Seitenelement - UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - 2202046

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202046>

Seitenelement (rechts) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-BASIC-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm



---

## Abdeckhaube

Abdeckhaube - UM-BASIC/PRO A/U 92 CM - 2202037

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202037>

Strangprofilgehäuse, Verrastung, Abdeckung, Farbe: transparent, Breite: 92 mm, Profillänge (konfigurierbar): 3 cm ... 100 cm, Höhe: 34 mm, Hinweis: max. Länge der Abdeckung = Leiterplattenlänge - 19 mm



---

## Zubehör

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Schraubendreher

Schraubendreher - SZF 0-0,4X2,5 - 1204504

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204504>



Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitzschraubendreher geeignet, Größe: 0,4 x 2,5 x 75 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz

---

## Funktionserdkontakt

Funktionserdkontakt - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - 2202025

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202025>



PE-Kontakt für UM-BASIC-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 1 mit der Tragschiene

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Funktionserdkontakt

Funktionserdkontakt - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - 2202026

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202026>



PE-Kontakt für UM-BASIC-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 2 mit der Tragschiene

---

## Funktionserdkontakt

Funktionserdkontakt - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - 2202027

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202027>



PE-Kontakt für UM-BASIC-Aufbaugehäuse zur Verbindung der Leiterplatte auf Level 3 mit der Tragschiene

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Verriegelung

Verriegelung - UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - 2202031

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202031>



Verriegelungselement zur randnahen Verriegelung der obersten Leiterplatte auf UM-BASIC/PRO-Gehäusen

---

## Verriegelung

Verriegelung - UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - 2202028

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202028>



Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 1 auf UM-BASIC/PRO-Gehäusen

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Verriegelung

Verriegelung - UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - 2202029

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202029>



Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 2 auf UM-BASIC/PRO-Gehäusen

---

## Verriegelung

Verriegelung - UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - 2202030

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202030>



Verriegelungselement zur Verriegelung der Leiterplatte in Level 3 auf UM-BASIC/PRO-Gehäusen

2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Befestigungsflansch

Befestigungsflansch - UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - 2202032

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202032>

Strangprofilgehäuse, Wandmontage, Farbe: lichtgrau (7035),  
Befestigungsflansch zur direkten Wandmontage



---

## Fußelement

Fußelement - UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - 2202020

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202020>

Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, für Tragschiene zur Montage unter  
UM-BASIC PROFILE (Breite: 72 mm), Farbe: lichtgrau (7035), Fußelement



2202047

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202047>

## Fußelement

Fußelement - UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - 2202023

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202023>

Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, für Tragschiene zur Montage unter UM-BASIC PROFILE (Breite: 108 mm), Farbe: lichtgrau (7035), Fußelement



---

## Fußelement

Fußelement - UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - 2202024

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2202024>

Strangprofilgehäuse, Tragschienenmontage, für Tragschiene zur Montage unter UM-BASIC PROFILE (Breite: 122 mm), Farbe: lichtgrau (7035), Fußelement



---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)