




ESD-Arbeitsplatzmatte EFB Bubble, Rundnuppe

Zuschnitt möglich



- Maße: 60/120/180 cm x 90 cm + rundum 2 cm Abschrägung
- Oberfläche: Offenporig, matt, für trockene Bereiche
- Material: PUR= aus geschäumtem Polyurethan
- Noppenform: Rundnoppen
- Stärke: 15 mm
- Gewicht: ca. 2,6 kg
- Brandverhalten: CfI-s1 (B) feuerhemmend
- Nur trockene Reinigung
- Farbe: Anthrazit
- Ableitwiderstand: 3×10^7 - $4 \times 10^7 \Omega$
- Temperaturbereich: min. 0°C, max. 25°C, max. 40° C kurzfristig
- ISO Reinraum Klasse 5 (Klasse 100)
- Gelbe Trittkante (nicht ESD) optional erhältlich
- Silikon- und latexfrei
- 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße cm
EP0503007	ESD-Arbeitsplatzmatte EFB Smooth	60 x 90
EP0503031	ESD-Arbeitsplatzmatte EFB Smooth	120 x 90
EP0503032	ESD-Arbeitsplatzmatte EFB Smooth	180 x 90

ESD-Arbeitsplatzmatte Infinity Smooth, Flachnuppe

Zuschnitt möglich



- Maße: 60/120/180 cm x 90 cm + rundum 1,5 cm Abschrägung
- Oberfläche: Geschlossene Poren, glänzend, für trockene und feuchte Bereiche
- UV- und chemikalienbeständig
- Feuchte Reinigung möglich
- Material: PUR= aus geschäumtem Polyurethan
- Noppenform: Flachnoppen
- Stärke: 11 mm
- Gewicht: ca. 2,2 kg
- Brandverhalten: CfI-s1 (B) feuerhemmend
- Farbe: Schwarz, optional: Blau, Weiß Silber
- Ableitwiderstand: $2 \times 10^7 \Omega$
- Temperaturbereich: min. 0°C, max. 25°C, max. 40° C kurzfristig
- ISO Reinraum Klasse 5 (Klasse 100)
- Gelbe Trittkante (nicht ESD) optional erhältlich
- Silikon- und latexfrei
- 6 Jahre Garantie, bis zu 12 Jahre in trockenen Bereichen

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße cm
EP0503011	ESD-Arbeitsplatzmatte Infinity Smooth	60 x 90
EP0503037	ESD-Arbeitsplatzmatte Infinity Smooth	120 x 90
EP0503038	ESD-Arbeitsplatzmatte Infinity Smooth	180 x 90