

Brandschutzdose Unterputz



Brandschutzdose Unterputz

- für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30–EI120
- auch für Mindestrestwandstärke ≤ 60 mm
- auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern

Artikel-Nr.:	1564-01
EAN:	4013456546233
Tiefe	60 mm
Geräteschraubenabstand	60 mm
Rohreinführungen bis M25	6
Leitungseinführungen bis $\varnothing 11,5$ mm	6
für Schallschutzwände bis	56 dB
DIBt-Zulassung	Z-19.21-2413
ETA-Zulassung	ETA-18/0091
Halogenfrei	Ja
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	190

Die Brandschutzdose erhält in Brandschutzwänden der Massivbauweise F30-F120 bzw. EI30–EI120 die Feuerwiderstandsdauer trotz eingebrachter Elektroinstallationen. Selbst bei einer Unterschreitung der geforderten Mindestrestwandstärke von 60 mm im einseitigen oder gar im direkt gegenüberliegenden Einbaufall sorgt die Brandschutzdose für den sicheren und rauchdichten Raumabschluss. Ein integrierter Dämmschichtbildner verschließt im Brandfall schnell und zuverlässig die Einbauöffnung und verhindert so die Weiterleitung von Flammen und Rauchgasen. Ebenso wird eine Brandfortleitung aufgrund zu geringer Restwandstärken ausgeschlossen.

- Für Brandschutzwände F30-F120 bzw. EI30-EI120
- Bei Mindestrestwandstärken ≤ 60 mm
- Auch für den direkt gegenüberliegenden Einbau
- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25
- Mit Brandschutzdeckel als Verbindungsdose einsetzbar
- Erhält die Schallschutzfunktion der Wand

