



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0BE15-0VA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	200 ... 480 V

Ausgang

Bemessungsstrom	5,0 A
-----------------	-------

Mechanische Daten

Maße

Breite	55,0 mm
Höhe	170,0 mm
Tiefe	130,0 mm
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	1,5 kg

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	0,25 ... 10,00 mm ²

Lastseitig

Ausführung	Schraubanschluss
Leitungslänge	20,00 m

PE-Anschluss

Ausführung	Am Gehäuse über Schraubbolzen M6
------------	----------------------------------