

Kragarmregal

Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 5376 x 740 mm, 6 Ständer, Nutzung einseitig, 6 Lagerebenen, Traglast je Ebene 1980 kg, Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 248094



Kragarmregal

mittelschwere Bauart

Kragarmregal





- Komplettregal (Grund- und Anbaufeld)
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 5376 x 740 mm
- 6 Ständer
- Nutzung einseitig
- 6 Lagerebenen
- 5 Ebene(n) mit Kragarm
- Traglast je Ebene 1980 kg
- Gleich lange Arme, gerade ausgerichtet
- Nutztiefe 600 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Kragarme sandgestrahlt mit Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

- Bestellhinweis: Abladen mit Stapler oder Kran erforderlich. Bei Bedarf bitte anfragen
- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)

Technische Details

| | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Möbeltyp | Regal | Traglast pro Ebene | 1980 kg |
| Regaltyp | Kragarmregal | Kragarmausrichtung | gerade |
| Regalsystem | Stecksystem | Kragarmlänge Ausführung | Gleich lange Arme |
| Regalfeld | Komplettregal | Ständer Anzahl | 6 Stück |
| Regalfeld Anzahl | 2 Stück | Kragarme pro Ständer Anzahl | 6 Stück |
| Nutzung | einseitig | Material | Stahl |
| Höhe | 2500 mm | Oberfläche Ständer | sandgestrahlt // pulverbeschichtet |
| Breite | 5376 mm | Oberfläche Kragarm | sandgestrahlt // pulverbeschichtet |
| Nutztiefe | 600 mm | Farbe Ständer | enzianblau // RAL5010 |
| Tiefe | 740 mm | Farbe Kragarme | enzianblau // RAL5010 |
| Achsmaß | 1061 mm | Farbe Ausführung | enzianblau // RAL5010 |
| Lagerebenen Anzahl | 6 Stück | Kran-/Staplerentladung erforderl | ja // bitte anfragen |
| Böden / Ebenen Anzahl | 5 Stück | Norm DGUV | DGUV 108-007 |
| Böden- / Ebenentyp | Kragarm | Zertifizierung RAL-RG | RAL-RG 614 |
| Traglast gesamt | 11880 kg | Gewicht | 368,98 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203501 |  | Rollbare Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 8 Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 1,9 m, Podest Breite x Tiefe 300 x 250 mm, Holmlänge 2,7 m, aus Aluminium |
| 404924 |  | Langmaterialwagen, Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 2500 x 600 mm, Plattform offen mit 2 Materialmulden, Aufbauten: 4 Rungen, Rungen herausnehmbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung |
| 505144 |  | Bodenmarkiergerät für Markierband |
| 524978 |  | Rollenständer, Tragrolle aus Stahl, Rollendurchmesser 60 mm, mit abschwenkbarer Kugelleiste, Traglast 200 kg, Bahnbreite 350 mm, Höhe 758 - 1197 mm |