

BS-ROLLEN

Lenkrolle

Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 25 mm, Nabe mit Rollenlager, Doppelstopp, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



BS ROLLEN

Artikelnummer: 340097

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle

Lenkrolle

- Traglast 50 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- spurlos
- Geeignet für glatt/eben, rau/eben
- Durchmesser x Breite 80 x 25 mm
- Naben Länge x Ø 40 x 12 mm
- Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Doppelstopp
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik Rollen

Fadenschutz ja

Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	105 mm
Bauform	Lenkrolle	Nabenlänge	40 mm
Traglast	50 kg	Nabenbohrung	12 mm
Bereifung	Vollgummi	Radbreite	25 mm
Rad-Ø	80 mm	Ausladung	34 mm
Material Felge	Stahlblech	Lauffläche Eigenschaft	spurlos
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	104 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	76x56/84x64 mm
elektrisch leitend	nein	Schraubloch Ø	9 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Felge	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Feststeller	Doppelstopp	Gewicht	0,66 kg

Zubehör

343415



Rad, Traglast 50 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Durchmesser x Breite 80 x 25 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen