


## Moravia Industriespiegel EUCRYL

Höhe x Breite 400 x 600 mm,  
Maximale Sichtweite 5 m, Spiegel  
aus Acrylglas, Rahmen aus Kunststoff  
in schwarz/gelb

Artikelnummer: 505091



**MORAVIA**  
kompetent und fair



## Moravia EUKRYL-Industriespiegel EUCRYL

### Industriespiegel





- Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
- Höhe x Breite 400 x 600 mm
- Maximale Sichtweite 5 m
- Spiegel aus Acrylglas
- Rahmen aus Kunststoff in schwarz/gelb
- Pfostenmontage
- Ausgestattet mit Halterung
- Wölbung gleichmäßig
- Lieferung inklusive Befestigungsschellen

### Technische Details





Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Breite	600 mm
Sicherheitsausstattung	Spiegel	max. Distanz	5 m
Spiegeltyp	Industriespiegel	Wölbung	gleichmäßig

Einsatzort	Innen- und geschützten Außenbereich	Spiegel Ausstattung	Halterung
Material Spiegel	Acrylglas	Befestigungsart	Pfostenmontage
Material Rahmen	Kunststoff	Lieferumfang	inklusive Befestigungsschellen
Farbe Rahmen	schwarz/gelb	Gewicht	3 kg
Höhe	400 mm		

## Zubehör

193899		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 3000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
193902		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 3500 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
193913		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
720826		Wandarm für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 400 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt

## Dazu passt auch ...

142092		Höhenbegrenzer, Länge x Durchmesser 950 x 100 mm, aus Kunststoff in rot/weiß, reflektierend
148972		Fahrbahnschwelle, Höhe x Durchmesser 70 x 500 mm, Aus Recycling-Kunststoff in gelb
199614		Überfahrbrücke, Länge x Breite 750 x 1250 mm, Traglast 600 kg, Anschlagwinkel zur Sicherung gegen Abrutschen, aus Aluminium
523822		Bodenmarkiergerät-Set, Set bestehend aus: 1 Markiergerät, 1 Schlagschnur, 1 Zubehörteil, 1 Dose Markierpulver, 1 Parkplatzhilfsplan, Strichbreite 30 - 100 mm