

Bauer Späne-Kippmulde

Inhalt 0,4 m³, Traglast 1000 kg,
Unterbau Rollen und Einfahrtaschen,
Robuste Konstruktion aus Stahl mit
Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 531116



Bauer Späne-Kippmulde

Späne-Kippmulde

- Schüttkantenhöhe 1020 mm
- Inhalt 0,4 m³
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 109 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 100 mm
- Rad Ø 180 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- mit Kippsicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- mit Siebblech und Ablasshahn
- Wände geschlossen
- Unterbau Rollen und Einfahrtaschen
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit Polyamid-Bereifung auf Polyamid-Felge
- 1 Lenkrolle mit Feststeller
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Behälter Ausstattung	Siebblech und Ablasshahn
Inhalt	0,4 m³	Ablasshahn	ja
Länge	1220 mm	stapelbar	nein
Breite	1050 mm	nestbar	nein
Traglast	1000 kg	Griff	Schiebebügel
Höhe Schüttkante	1020 mm	Gefahrstoffeignung	nein
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe	blau // RAL5012
Kippfunktion	manuell	Farbe Ausführung	blau
Kippsicherung	Kippsicherung gegen Abrutschen	Deckel	nein
ebenerdige Entleerung	ja	Bereifung	Polyamid
unterfahrbar	ja	Material Felge	Polyamid
Unterbau	Rollen und Einfahrtaschen	Durchmesser Rad	180 mm
Einfahrtaschenhöhe	80 mm	Rad Ausstattung	1 Lenkrolle mit Feststeller
Einfahrtaschenbreite	200 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Einfahrtaschenabstand	100 mm	Gewicht	109 kg
Einfahrbreite	100 mm		

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau