

## Megabehälter

Höhe x Länge x Breite 1250 x 1300 x 1150 mm, Inhalt 1400 l, Aus Polyethylen in blau, Wände durchbrochen, mit Verstärkungsrippen, Boden durchbrochen, Kufen



Artikelnummer: 769224

## Megabehälter

### 7-fach stapelbar

Megabehälter

- Geeignet für unverpackte Lebensmittel und Tiefkühlkost
- Höhe x Länge x Breite 1250 x 1300 x 1150 mm
- Inhalt 1400 l
- Aus Polyethylen in blau
- Wände durchbrochen, mit Verstärkungsrippen
- Boden durchbrochen
- Kufen
- 7-fach stapelbar
- Mit Hubgeräten transportierbar, mit Stapler kippbar
- Lebensmittelgeeignet
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C

## Technische Details

Behältertyp	Großbehälter	Behälter Funktion	Mit Hubgeräten transportierbar, mit Stapler kippbar
geeignet für (Produkt/Material)	unverpackte Lebensmittel, Tiefkühlkost	stapelbar	ja
Euronorm	nein	faltbar	nein
Inhalt	1400 l	unterfahrbar	ja

Höhe	1250 mm	Unterbau	Kufen
Länge	1300 mm	Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +60 °C
Breite	1150 mm	Lebensmittelgeeignet	ja
Material	Polyethylen	Gefahrstoffefignung	verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Stabilität / Aussteifung / Verst	Verstärkungsrippen	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Wandkonstruktion	durchbrochen	Farbe	blau
Wand Ausstattung	Verstärkungsrippen	Gewicht	63 kg
Bodenkonstruktion	durchbrochen		

## Zubehör

531089		Stülpdeckel, Aus Polyethylen, Für Großbehälter mit 1400 l Inhalt, Breite x Tiefe 1150 x 1300 mm, in anthrazit
--------	---	---

## Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium