

## Tafelklemme hoch 40 mm


Artikel-Nr. 740820  
besteht aus H0878  
Dienstleistung D0878

Maße  
Höhe der Tafelklemme: 40 mm  
Schellendurchmesser (außen): 44 mm  
Schellendurchmesser (innen): 40 mm







Material  
Aluminium, eloxiert, silber  
Vital 045.61, 1,766 kg/m  
Profil 25494

Winkel 90°  
Kanten gratfrei, abgerundet


Maximale Toleranz auf alle Maße: +/- 0,2 mm




### Ansichten und Maße




### Detailansicht



Isometrische Ansicht  
Maßstab 1 : 2



Seitenansicht links  
Maßstab 1 : 1



Schnitt A/A  
Maßstab 1 : 1

Originaldatei erstellt am 22.06.2011  
Verantwortlich: Hr. Hoffmann / hö  
Versions-Nummer: 1.0

#### ÄNDERUNGSDIENST

VS 1.0 geändert am \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

Durchgeführte Änderungen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


gezeichnet \_\_\_\_\_

VS 1.1 geändert am \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

Durchgeführte Änderungen

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

gezeichnet \_\_\_\_\_



Vorderansicht  
Maßstab 1 : 1