



Shot 68 L-HP XorY LED Einbauspot (Kabellösung)

Produktmerkmale

- Unkomplizierte und kostengünstige Montage
- Leistungsaufnahme: 4.3 Watt
- Metallgehäuse: edelstahl-finish, schwarz
- Wärmeoptimiertes Unibody - Aluminiumgehäuse
- High Performance LED Modul: 24 LEDs
- Opalisierte Frontscheibe
- Lichtfarbe 3-Step McAdams: warmweiß (2.900 Kelvin)
neutralweiß (4.000 Kelvin)
- Farbwiedergabe: Ra (CRI) > 85
- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Lebensdauer 30.000 h bei 70 %
- Aufschriften:




Artikel	Bestell-Nr. 2900 K	Bestell-Nr. 4000 K
Shot 68 L-HP XorY, edelstahl-finish	728542	728543
Shot 68 L-HP XorY, schwarz	2008853	2008916

Anwendung

- Möbel
- Hängeregale
- Über Arbeitsflächen
- Ladenbau, Objekte

Shot 68 L-HP XorY



Maße

Technik in Kürze

Bezeichnung	Shot 68 L-HP XorY (mm)
1. Lichtfeld	Ø 45
2. Außendurchmesser	Ø 78
3. Bohrdurchmesser	Ø 68 ⁺¹ ₋₂
4. Gehäusehöhe	12.5
5. Einbautiefe	14
6. Aufbauhöhe	2.0

Lichtleistung: 305 lm
 Oberfläche: edelstahl-finish, schwarz
 Betriebsspannung: 12 Volt DC
 Lichtfarbe: Warmweiß (2.900 Kelvin)
 (3-Step Mc Adams) Neutralweiß (4.000 Kelvin)
 Farbwiedergabe: Ra (CRI) > 85
 Lebensdauer: 30.000 h bei 70 %
 Leistungsaufnahme: 4.3 W
 Ausstrahlungswinkel: 120°
 Schutzart: IP 20
 Energieeffizienzklasse: F
 Einbautiefe: 14 mm
 Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss ACD12
 Material Abdeckring: Aluminium-Druckguss ACD12
 Material Lichtdiffuser: PMMA, opal F
 Schutzklasse : III
 Sicherheitsstand: EN IEC 60598-1
 EN 60598-2-2
 EN IEC 62031
 EN 62471

Lichtverteilung 120 °

Bei den Angaben zur Lichtverteilung handelt es sich um die gültigen Werte zum Zeitpunkt der Erstellung.

