



Onyx

- Der Dimm-Wippschalter an der Leuchtenstange ermöglicht eine stufenlose Regulierung der Helligkeit, sowie das Ein- und Ausschalten der Leuchte.
- Starke Indirekte Beleuchtung und sanftes Effektlicht am Rand.
- Hohe Energie-Effizienz für ein elegantes und wirtschaftliches Produkt.
- Angenehme, blendfreie und homogene Lichtverteilung.



Technische Daten

Leistung:	45 W
Gewichteter Energieverbrauch:	45 kWh / 1000 h
Spannung:	AC 200–240 V, 50–60 Hz
Lichtstrom:	5400 Lumen
Lichtausbeute:	120 Lumen / Watt
Farbtemperatur:	4000 Kelvin (neutralweiss), max. 3 MacAdam-Ellipsen
Farbwiedergabeindex (Ra):	> 80
UGR (Unified Glare Rating):	< 10
Lebensdauer:	50 000 Stunden (L 80)
Stand by Leistung:	< 0.5 W
Höhe:	1901 mm
Leuchtenfuss:	240 mm Länge x 240 mm Breite x 8 mm Höhe
Leuchtenkopf:	298 mm Länge x 298 mm Breite x 24 mm Höhe
Leuchtenstange:	28 x 28 mm oberer Teil, 52 x 52 mm unterer Teil
Kabellänge:	2.0 m, ansteckbar an der Stange
Nettogewicht:	7.1 kg
Material:	Aluminium, Stahl, PC, PMMA
Verpackung:	weisse Verpackung mit farbiger Etikette 1 Paket: 197 x 43 x 12.6 cm, 11.4 kg, Gurtmass: 308.2 cm
Lichtquellen:	Energieeffizienzklasse: D (indirekt) / D (Rand)
Modellkennung:	onyx00001080x (indirekt) / onyx00002080x (Rand)

Artikel-Nummer: **41-5010.802 weiss**
41-5010.803 schwarz

Austauschbarkeit

Das Leuchtmittel kann nicht ausgewechselt werden. Der Aufbau der Leuchte erlaubt keinen Austausch des Leuchtmittels, da die Gefahr besteht, die Leuchte dabei zu beschädigen.

styro GmbH
Industriestrasse 2
D-91583 Schillingsfürst
www.styro.de