


# BMP™61 Etikettendrucker

## Ein Drucker, der Ihre hohen Ansprüche erfüllt



Der zuverlässige BMP™ 61 Etikettendrucker mit robustem Gummi-Stoßschutz bietet einen klaren Farb-Touchscreen mit Bildschirmanzeigen und ist Ihr zuverlässiger Begleiter bei der Kennzeichnung – den ganzen Tag, jeden Tag, auf viele Jahre hinaus.

Der neue BMP™61 Etikettendrucker erfüllt Ihre hohen Ansprüche.

Er ist tragbar, schnell und kann dank der drahtlosen Verbindung und einer großen Auswahl an beständigen Etiketten viele Herausforderungen bei der Kabelkennzeichnung meistern.

### Vielseitige Datenverwaltung

Der Drucker bietet eine integrierte Listenverwaltung. Über die USB-Anschlüsse des Druckers können Sie große Listen mit Etikettentwürfen von einem Computer kopieren.

Der robuste, tragbare BMP61 ist in einer Ausführung mit WLAN-Funktion erhältlich, die mit der LabelMark-Software zur Etikettenerstellung und den mobilen Brady-Apps kompatibel ist. Sie können Etikettentwürfe ganz einfach erstellen oder von einem Smartphone an den Drucker senden und so äußerst schnell und einfach Etiketten direkt vor Ort erstellen.

### Hohe Leistung

Der BMP61 bietet eine Druckgeschwindigkeit von 33,8 mm pro Sekunde, vordefinierte Etikettenvorlagen, Assistenten für die Etikettenerstellung, einen integrierten Etikettenschneider und Möglichkeiten für die Datenserialisierung. Der BMP61 ist stets ein zuverlässiger Begleiter.

### Drucker

Artikelnr.	Bestellbezeichnung
146229	BMP61
146226	BMP61-W
146230	BMP61-QWERTY-EU
146227	BMP61-QWERTY-EU-W
148638	BMP61-AZERTY-EU
146231	BMP61-AZERTY-EU-W
196453	BMP61-QWERTY-UK
196454	BMP61-QWERTY-UK-W
148637	BMP61-QWERTZ-EU
146224	BMP61-QWERTZ-EU-W
146223	BMP61-CYRILLIC

### Sets\*\*\*

Artikelnr.	Bestellbezeichnung
196455	BMP61-AZERTY-EU-EL*
196456	BMP61-AZERTY-EU-DA**
196457	BMP61-QWERTY-EU-EL*
196458	BMP61-QWERTY-EU-DA**
196461	BMP61-QWERTZ-EU-EL*
196462	BMP61-QWERTZ-EU-DA**
196465	BMP61-CYRILLIC-EL*
196466	BMP61-CYRILLIC-DA**

\*Dieses Set für die Anwendung im elektrischen Bereich wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: BMP61 Drucker, USB-Kabel, Kurzanleitung, Akku, AC-Adapter, Treiber-CD, Produkt-CD, Handschlaufe, je eine Rolle PTL-19-423, PTL-21-427, PTL-31-499, PSPT-187-1-YL, M61-R-4310, M61-R6010, CD mit LabelMark 6 Standard und ein BMP61-Magnet.

\*\*Dieses Set für die Sprach- und Datenkommunikation wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: BMP61 Drucker, USB-Kabel, Kurzanleitung, Akku, AC-Adapter, Treiber-CD, Produkt-CD, Handschlaufe, je eine Rolle PTL-19-423, PTL-31-427, PTL-8-422, PTL-12-109, M61-R4310, M61-R6010, CD mit LabelMark 6 Standard und ein BMP61-Magnet.

\*\*\*Auch mit US- und UK-Ladegerät erhältlich.

### Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
018556	Drucker Reinigungsset
103788	USB Kabel
146221	Magnetzubehör für die BMP61

## Bedruckt verschiedene hochwertige Materialien mit 300 dpi

Der robuste BMP61 Thermotransfer-Etikettendrucker kann eine Vielzahl an beständigen Materialien bedrucken, wie gestanzte oder Endlos-Etiketten, kundenspezifische Etiketten, Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten sowie Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder) mit einer Breite von bis zu 48,76 mm.



Alle BMP61 Etiketten und Farbbänder werden vom Drucker automatisch erkannt und kalibriert. Besonders praktisch: Auf dem Farb-Touchscreen des Druckers wird angezeigt, welches Etikettenmaterial gerade eingelegt ist, wie viele Etiketten noch verfügbar sind und wie viel Druckfarbe und Akkuleistung verbleiben.

Sie können Ihre Etiketten mit individuellen Formen, Abmessungen, Farben oder Layouts gestalten. Es ist auch möglich, das Etikett bereits vorab mit Ihrem Logo zu bedrucken. Legen Sie einfach das kundenspezifische Etikett in Ihre BMP61 Etikettendrucker ein, und schon sind Sie bereit für alle Kennzeichnungsaufgaben.



Ihr Brady Fachhändler

[www.bradyeurope.com/BMP61](http://www.bradyeurope.com/BMP61)

22/06/2016  
EUR-M-831-GE

DRUCKER	
Lieferumfang	Der Drucker wird in einem Hartschalenkoffer geliefert, inklusive: USB Kabel, Kurzanleitung, Batterien, AC Adapter, Treiber-CD, Produkt-CD, Handschlaufe, eine Rolle PTL-19-423 und M61-R6010
Gewicht (kg)	1,5
Abmessung (mm) : Breite x Tiefe x Länge	107 x 106 x 328
Tastatur	QWERTY, QWERTZ, AZERTY, KYRILLISCH
Min. Etikettengröße (mm)	5,08
Max. Etikettenbreite (mm)	50,80
Speicherkapazität	512 MB FLASH /512 MB RAM
Gewährleistung	2 Jahre

PASSENDE MATERIALIEN	
Passende Materialien	Mehr als 600 Standardmaterialien, Endlosetiketten, vorgestanzte Etiketten, große Bündelrollen, kundenspezifische Etiketten und Bänder


SCHRIFTARTEN/GRAFIKEN/SYMBOLS	
Barcode	Code 39 und 128, andere über Software
Schriftgrößen (Punkt)	4 bis 174 Punkt, automatische Größenanpassung
Systemschriften	Brady Alpine, Brady Fixed Width

SOFTWARE & VERBINDUNG	
Anschlussoptionen	USB 2.0, USB Flash Drive, WiFi
Software-Kompatibilität	Brady Workstation Mobile, LabelMark 6.0

STROMVERSORGUNG	
Batterie	Wiederaufladbare NiMH Batterie
Stromversorgung	AC-Netzadapter

COMPLIANCE	
Zulassung	UL; cUL; CE; RoHS; EAC

**i**



Sehen Sie sich das Video zum BMP61 Etikettendrucker unter [www.bradyeurope.com/BMP61](http://www.bradyeurope.com/BMP61) an.



WENN LEISTUNG WIRKLICH ZÄHLT™

Brady EMEA

Afrika	+27 11 704 3295	Mittlerer Osten	+971 4881 2524
Belgien	+32 (0) 52 45 78 11	Norwegen	+47 70 13 40 00
Dänemark	+45 66 14 44 00	Rumänien	+40 21 202 3032
Deutschland	+49 (0) 6103 7598 660	Russland	+7 495 225 93 62
Frankreich	+33 (0) 3 20 76 94 48	Schweden	+46 (0) 8 590 057 30
Großbritannien & Irland	+44 (0) 1295 228 288	Spanien & Portugal	+34 900 902 993
Italien	+39 02 26 00 00 22	Türkei	+90 212 264 02 20
Mittel- und Osteuropa	+421 2 3300 4800	Ungarn	+36 23 500 275