

**LED Maschinenleuchte**  
*LED machine luminaire*

**LEANLED II, 180 mm, opalweiÙe Abdeckung**

<b>Artikel-Nr.:</b>	111010-11
<b>EAN:</b>	4260556624075
<b>Zolltarifnr.:</b>	94054099
<b>Bestellnr.:</b>	111010-11
<b>Modell:</b>	LEANLED II
<b>Bauform:</b>	LED Aufbauleuchte
<b>Leuchtmittel:</b>	SMD LED
<b>Lampenleistung:</b>	~4 W
<b>Lampenlichtstrom:</b>	630 lm
<b>Lampenlichtausbeute:</b>	145 lm/W
<b>Lichtverteilung:</b>	direkt
<b>Lichtfarbe:</b>	TageslichtweiÙ (5200 - 5700K)
<b>Anschlusswert Leuchte:</b>	24V DC $\pm$ 10%
<b>Anschluss Leuchte:</b>	M12 A-kodiert
<b>Schutzart:</b>	IP54
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Entblendung:</b>	opalweiÙ
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Betriebstemperatur:</b>	-10... +60 °C
<b>Farbwiedergabe (Ra):</b>	> 85
<b>Lampenlebensdauer:</b>	> 60.000 h
<b>Material GehäÙe:</b>	Aluminium
<b>Material Abdeckung:</b>	Polycarbonat, matt
<b>HöÙe [B] x Breite [C]:</b>	31 mm x 26 mm
<b>Länge [A]:</b>	180 mm
<b>Gewicht:</b>	180 g
<b>Bruttogewicht:</b>	330 g
<b>Risikogruppe:</b>	freie Gruppe
<b>Kennzeichnung:</b>	CE, ETL Listed
<b>BefestigungszubehöÙr:</b>	2 Paar Halterungen (drehbare oder planare Befestigung) im Lieferumfang
<b>Dimmbar:</b>	optional über ZubehöÙ
<b>Gefertigt in:</b>	Deutschland



Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)