

420 - Admi®Vent



Absaug- und Gebläseschlauch mit eingebetteter Federstahldrahtspirale. Selbstverlöschend nach UL 94-2 und NF P 92 503 (M2). Hochflexibel, stauchbar, superleicht. Elektrische Ableitung über den Stahldraht möglich. Geeignet für Luft-, Staub-, Klima-, Haushaltstechnik und für Schweißgasabsaugung. Auch einsetzbar in Ventilations- und Heizungssystemen.

Körper: PVC-beschichtetes, thermoplastisches Gewebe, grau

Verstärkung: eingebettete Federstahldrahtspirale

Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °C (kurzzeitig bis +115 °C)

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
420-050-10	50	10	UD	0,300	MT	4006918367057
420-075-10	75	10	UD	0,325	MT	4006918367071
420-100-10	102	10	UD	0,360	MT	4006918367101
420-150-10	152	10	UD	0,470	MT	4006918367156
420-200-10	200	10	UD	0,850	MT	4006918367200
420-250-10	250	10	UD	1,015	MT	4006918367255
420-300-10	300	10	UD	0,000	MT	4006918367309
420-400-10	400	10	UD	0,000	MT	4006918367408