

Bohrmaschinen

Bohrmaschine UT 8855 RE

Bohrmaschine mit Getriebeplaneten und robustem 4-Lamellen-Antriebsrotor



Technische Daten

	Leerlaufdrehzahl 480 U/min
	Bohrfutter 1-13 mm
	Drehrichtung rechts/links
	Bohrleistung (Ø) 13 mm
	Beschleunigung <math><2,5 \text{ m/s}^2</math>
	Schalldruckpegel 84,0 dB (A)
	Luftverbrauch 7,0 l/s
	Druckluftanschluss 1/4 Zoll
	Gewicht 1,4 kg

Beschreibung

- Bohrmaschine mit Getriebeplaneten und robustem 4-Lamellen-Antriebsrotor
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Verstellbarer seitlicher Haltegriff
- Schnellspannbohrfutter bis 13 mm (1/2")
- Leerlaufdrehzahl: 450 min⁻¹

Ähnliche Produkte

