

## Kompressoren PIONEER 260



### PIONEER 260

#### Technische Daten:

Motor: 230 V / 1800 W  
Drehzahl: 2800 U/min.  
Ansaugleistung: 260 l/min.  
Füllleistung: 140 l/min.  
max. Druck: 10 bar  
Kessel: 20 l  
Gewicht: 32 kg  
Abmessungen:  
L 480 mm x B 400 mm xx H 780 mm

#### Serienmäßige Ausstattung:

- Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer
- Druckmanometer für Kesseldruck
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Kesselentwässerung über Kugelhahn
- Geschützte Armaturen
- 5 m Anschlusskabel inkl. Halter
- Gummierter Handgriff
- Doppelfuß mit Gummistopperrn
- Massive Räder
- Liegend oder stehend für den Transport geeignet
- Motorschutz
- TÜV-frei