



TRASH 3 C5

PORTABLE POWER

Baureihe AQUALINE SPECIALIST

PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor KOHLER, luftgekühlt
- Widerstandsfähiges Pumpengehäus
- Selbstansaugung
- Leichter Zugang zur Turbine
- Satz von angebotenem Zubehör

STAGE V (2016/1628 EU) : Dieses Produkt entspricht den neuen Umweltvorschriften in Europa

Baureihe AQUALINE SPECIALIST

Große Leistung auch bei extremen Bedingungen



TRASH 3 C5

TECHNISCHE DATEN WASSERPUMPE

Baureihe	AQUALINE SPECIALIST
Flüssigkeitstyp	Pumpen von stark verschmutztem Wasser
Ansaugdurchmesser (mm)	76
Druckstutzendurchmesser (mm)	76
Max. Durchsatz (l/min)	1083.33
Max. Durchsatz (m3/h)	65
Förderhöhe (m)	25
Ansaughöhe (m)	8
Korngröße (mm)	20
Selbstansaugung	Ja
Kraftstoff	Diesel
Tank (L)	4.30
Verbr. 75% (L/h) *	1.40
Autonomie 75% (h) *	3.10
Garantierter Schalleistungspegel LwA dB(A)	110
Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A)	95
Schalldruckpegel in 7m Entfernung in dB(A)	81

TECHNISCHE DATEN MOTOR

Motor marke	KOHLER
Motor Typ	KD350_C5
Verteilung	Diesel O.H.V.
Start	Reversierstart
Ölschutz	Non
Hubraum (cm3)	349
Kapazität Öl (l)	1.20

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (cm)	71.50
Breite (cm)	57
Höhe (cm)	59
Nettogewicht (kg)	67

VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	73
Breite (cm)	58
Höhe (cm)	59.50
Gewicht (lbs)	79
Palettentyp	120/80
Anzahl der Kartons pro Palette	4
Palettenhöhe (cm)	132
Palettengewicht verpackt (kg)	326

LIEFERUMFANG




Sieb
Schnellkupplungen



Schellen
Betriebs- und Wartungsanleitung



OPTIONEN



RKB2	Transportkarren-Bausatz für Stromaggregaten über 6 kW
-------------	---



RH1	Schutzhaube für Stromerzeuger, schweißaggregate und Motorpumpen von SDMO
------------	--