

Artikelnummer: 125087

Kurzbeschreibung: Containerwagen met roosters, L 975 x B 675 mm, met deksel

Langbeschreibung: Containerwagen met rooster, met of zonder deksel, laadvlak L 975 x B 675 of L 1175 x B 775 mm: De draadrooster transportwagen heeft gaaswanden van stevige, stalen constructie. Een van de lange wanden is neerklapbaar en maakt het laden en lossen eenvoudig. De hoogte van de wand is 785 mm, het raster heeft afmetingen van 50 x 50 x 50 x 4 mm.



De rasterwagen is uitgerust met twee afsluitbare zwenkwielen en twee bokwielen met TPE coating en 200 mm diameter. De blauwe draadgaaswagen in RAL 5010 is verkrijgbaar met of zonder deksel. Het heeft een oppervlakte van 675 mm breed bij 975 mm lang of 775 mm breed bij 1175 mm lang.Specificaties: Gaaswanden van massief staal Een van de lange zijden is neerklapbaar en maakt het laden en lossen gemakkelijk 2 zwenkwielen met blokkering en 2 bokwielen met TPE banden Verkrijgbaar met of zonder deksel Kleur: blauw (RAL 5010) Wandhoogte: 785 mm Maaswijdte 50/50/4 mm TPE wielen: ø 200 Draagvermogen: 600 kg Laadoppervlak: naar keuze L 975 x B 675 mm of L 1175 x B 775 mm

