

Artikelnummer: 34197

Kurzbeschreibung: Extra plaatstalen legbord, B 1260 x D 600 mm

Langbeschreibung: Extra plaatstalen legbord, voor zwaar belastbare legbordstellingen, 1260 mm breed: Legborden zijn in stappen van 62,5 mm in hoogte verstelbaar. Steunen met C-profiel 50 x 30 x 15 mm, met metalen voetplaat. Hoogwaardige epoxy-poedercoating, hemelsblauw (RAL 5015).

- Gelaste buisconstructie met afgeronde afdeklaag van plaatstaal (dikte 0,8 mm)
- Draagvermogen per legbord: tot 500 kg*
- Draagvermogen per veld: tot 2500 kg*
- H 2000 mm**: 4 legborden
- H 2500 mm**: 5 legborden
- H 3000 mm**: 6 legborden

* Bij gelijkmatig verdeelde last

