

# IQS-Steckanschlüsse - ES



## Steckverbindungen (auch reduzierend)

ES


Typ	D	D <sub>1</sub>	Typ	D	D <sub>1</sub>
IQSG 40 ES	4	4	IQSG 80 ES	8	8
IQSG 6040 ES	6	reduziert 4	IQSG 100 ES	10	10
IQSG 60 ES	6	6	IQSG 120 ES	12	12
IQSG 8060 ES	8	reduziert 6	IQSG 160 ES	16	16



## Schott-Steckverbindungen

ES

Typ	D	A	E <sub>max</sub>	Typ	D	A	E <sub>max</sub>
IQSS 40 ES	4	M 12 x 1	11	IQSS 100 ES	10	M 18 x 1	19
IQSS 60 ES	6	M 14 x 1	16	IQSS 120 ES	12	M 20 x 1	20
IQSS 80 ES	8	M 16 x 1	17	IQSS 160 ES	16	M 27 x 1,5	5



## Winkelsteckverbindungen

ES

Typ	D	Typ	D
IQSL 40 ES	4	IQSL 100 ES	10
IQSL 60 ES	6	IQSL 120 ES	12
IQSL 80 ES	8	IQSL 160 ES	16



## T-Steckverbindungen

ES

Typ	D	Typ	D
IQST 40 ES	4	IQST 100 ES	10
IQST 60 ES	6	IQST 120 ES	12
IQST 80 ES	8	IQST 160 ES	16



## Steckverbindungen reduzierend mit Stecknippel

ES

Typ	D	D <sub>1</sub>
IQSG 60H40 ES	6	4
IQSG 80H60 ES	8	6
IQSG 100H80 ES	10	8



## L-Ringstücke

ES

Typ	G	D	Typ	G	D
IQSVLK 184 ES	G 1/8"	4	IQSVLK 1410 ES	G 1/4"	10
IQSVLK 186 ES	G 1/8"	6	IQSVLK 3810 ES	G 3/8"	10
IQSVLK 188 ES	G 1/8"	8	IQSVLK 3812 ES	G 3/8"	12
IQSVLK 146 ES	G 1/4"	6	IQSVLK 1212 ES	G 1/2"	12
IQSVLK 148 ES	G 1/4"	8			



## Hohlschrauben für IQS-Ringstücke aus Edelstahl

ES

Lieferumfang: Hohlschraube inkl. zwei PTFE-Dichtringen

Typ	G
IQSVWT 181 ES	G 1/8"
IQSVWT 141 ES	G 1/4"
IQSVWT 381 ES	G 3/8"
IQSVWT 121 ES	G 1/2"

