



Art.-Nr.: 50113468
KB JST-M12A-8P-Y-3000
Anschlussleitung

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Basisdaten	
Geeignet für	LSIS 400i Standard
Geeignet für Schnittstelle	RS 232

Anschluss	
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	JST ZHR
Polzahl	10 -polig 6 -polig
Anschluss 3	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Leitungseigenschaften	
Anzahl Adern	10 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Verbindungsleitung
Leitungsdurchmesser (außen)	8,5 mm
Leitungslänge	3.000 mm
Werkstoff Mantel	PUR

Klassifikation	
Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	male
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert

Art.-Nr.: 50113468 – KB JST-M12A-8P-Y-3000 – Anschlussleitung

Anschluss 1	
Ausführung	axial

Anschluss 2	
Art des Anschlusses	JST ZHR
Polzahl	10 -polig 6 -polig

Anschluss 3	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M12
Typ	female
Polzahl	8 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial