



## Beschrijving:

Metalen brandstofjerrycan PREMIUM 10 l, olijf, met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- met UN-goedkeuring voor het transport van gevaarlijke goederen
- gepoedercoat, E10-geschikt en gemaakt van staal van 0,9 mm
- Ledigingstijd minimaal dankzij breed ontluchtingskanaal
- bandgelaste grepen zorgen voor stevigheid
- speciale boorgaten in de greep maken het mogelijk een uitloopbuis met clip en schroeven te bevestigen
- de hoogwaardige verf aan de binnenzijde beschermt tegen roest en ontbinding van de inhoud bij langere opslag in gevulde toestand
- Schroefdop (schroefdraad M45x3) uit verzinkt staal met geribbeld oppervlak voor een goede grip bij het openen en sluiten. Een geïntegreerde magneet zorgt voor een goede afsluiting tijdens he
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- afzonderlijk toebehoren: Afvoerbuizen met schroefdop, bushouder art. nr. 435600 en gevaarsetiketten (306100)
- Toelatingsnr.: 3A1/X/250/.../D/BAM 14002-VP d=diepte=165 mm, b=breedte=345 mm, h=hoogte=275 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>434604</b>
GTIN	<b>4007228434606</b>
Douanetarief	<b>73102990</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>5</b>

Kleur	<b>olijf</b>
Volume in L	<b>10</b>
Gewicht (kg)	<b>2,8</b>
D x B x H (mm)	<b>165 x 345 x 275</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>5</b>
D x B x H (mm)	<b>LAENGE_KARTON</b> x <b>BREITE_KARTON</b> x <b>HOEHE_KARTON</b>

Brutogewicht VE kg	<b>14,0</b>
--------------------	-------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>24</b>
Aantal lagen	<b>6</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 1,8</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>4</b>
Gewicht (kg)	<b>356,0</b>