

**Artikelnummer:** 120813

**Kurzbeschreibung:** Fachbodenregal SSI Schäfer R3000, Anbauregal, T 400 mm, Fachlast 150 kg

**Langbeschreibung:** Das Fachbodenregal R3000 von SSI Schäfer punktet mit seiner hohen Flexibilität. Die sechs mitgelieferten Böden können in einem Raster von 53 mm nach den Vorstellungen des Anwenders verstellt werden.

Dabei überzeugt das Regalsystem durch ein wirtschaftliches Preis-Leistungsverhältnis, einfache schraublose Montage und die flexible Erweiterbarkeit. Das Fachbodenregal R3000 ist als 2490 mm oder 2967 mm hohes und 1315 mm breites Anbauregal ausgeführt.

Durch Stabilisierung mit dem mitgelieferten Kreuzverbund ist bei 6 Böden mit einer Belastbarkeit von je 150 kg eine Feldbelastung bis 1500 kg möglich. Das Anbauregal ist bis auf den Kreuzverband und ein Regaltypenschild genauso ausgestattet wie das Grundregal, inklusive des Montagesets für die schraubenlose Verbindung aller Elemente.

Passendes Zubehör wie Unterlegplatten für den Bodenausgleich sowie eine Bodenbefestigung gehört bei beiden Ausführungen zum Lieferumfang. Das Fachbodenregal R3000 von SSI Schäfer kombiniert somit Flexibilität und zeitsparende Montage zu einer zukunftsfähigen Logistik-Lösung mit hoher Verfügbarkeit und Ausbaufähigkeit. Dazu trägt neben der hochwertigen Verarbeitung aus Stahlblech auch die Flexibilität bei der bedarfsgerechten Wahl der Bodenmasse bei. Es stehen Tiefen zwischen 300 und 600 mm zur Auswahl oder mit 800 mm eine extratiefe Variante. Zudem können Sie zwischen einer Belastbarkeit von 150 kg je Boden wählen. Weitere Ausstattungen sind aus dem Zubehörprogramm separat bestellbar.

Weitere Details:

Regalkonstruktion mit Grund- und Anbaufeldern für ebenerdige Bauweise  
Flexible Lagerung: leichte und schwere, kleinvolumige bis sperrige Güter  
5, 6 oder 7 Lagerebenen, wählbare Belastbarkeit  
Cleveres Stecksystem: nachträglich erweiterbar  
Kostengünstige, stabile Ausführung für anspruchsvolle Einsatzzwecke  
Umfangreiche Auswahl an Zubehör für individuelle Anpassung  
Euro-Mass-Modularität und GS-Prüfzeichen

Stecksystem:

Jedes Grundfeld kann mit Anbaufeldern gleicher Tiefe erweitert werden  
Schraubenlose Montage von Regalrahmen und Systembauteilen  
Konische Nuten auf Stirnseiten für das spielfreie Einhängen von Trägertaschen und Kreuzverbänden  
Nockenausprägungen auf Breitseiten zum Einhängen von Fachböden  
Maximale Feldlast mit Kreuzverbänden bis 1500 kg (Grundfeld)  
Passgenaue Höhenverstellung der Ebenen im Raster von 53 mm  
Inkl. Unterlegplatten zum Bodenausgleich, Abschlusskappen, Bodenbefestigung, Kreuzverband (nur Grundregal), Regaltypenschild (nur Grundregal)  
Material: verzinktes Stahlblech  
Ausführung Böden: 5, 6 oder 7 Stück, verzinkt  
Fachlast: 150 kg  
Feldlast: 750 g  
Regalbreite: 1315 mm Anbauregal  
Regaltiefe: 300 - 600 oder 800 mm  
Regalhöhe: 2278 mm, 2490 mm oder 2967 mm

**Hersteller:** Schäfer Group

**EAN/GTIN:** 4052941929946

