

Rollcart Paketwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 640 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158160



Rollcart Paketwagen

Traglast 600 kg

Paketwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 640 mm
- Etage(n) aus Holz
- Aufbau 4 Wände (Stahlrohr)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahl/Holzkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1880 x 1200 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Paketwagen	Bereifung	TPE
Aufbauten	4 Wände (Stahlrohr)	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenlänge	1000 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	640 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Höhe	1880 mm	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	600 kg	Schiebebügel	1 Stück
Material Etage(n)	Holz	klappbar	nein
Material	Stahl/Holz	Radanordnung	rechteckig
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1200 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	700 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Euronorm	nein	Gewicht	83 kg
Etagenausrichtung	gerade		

Zubehör

158408	·	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---