

## stumpf Universalschrank

Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm, 2 Ebene(n) mit Stahlboden, Verschießbar mit Drehgriff-Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 223144



## stumpf Flügeltürschrank

Universalschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1000 x 500 mm
- Traglast je Ebene 80 kg
- Türöffnungswinkel 180 °
- Aus Qualitätsfeinblech
- 2 Ebene(n) mit Stahlboden
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügeltür
- Öffnung über Drehgriff
- Verschießbar mit Drehgriff-Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schranktyp	Universalschrank	abschließbar	ja
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließsystem	Drehriegel
Höhe	900 mm	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Breite	1000 mm	Material	Stahl
Tiefe	500 mm	Höhenstellraster Ebene	25 mm
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Mitteltrennwand	nein
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Auszugssperre	ja
Traglast Fachboden	80 kg	Türöffnungswinkel	180 °
Auszugböden	2 Stück	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	48 kg