

Cascoo Lenkrolle mit Total-Feststeller



Traglast 300 kg, Mit Elastik-Bereifung,
Nabe mit Schwenklager,
Durchmesser 160 mm, Naben Länge
59 mm, Totalfeststeller, Felge aus
Polyamid, Befestigung mit Platte



Artikelnummer: 243407

Lenkrolle mit Total-Feststeller

- Traglast 300 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Durchmesser 160 mm
- Naben Länge 59 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polyamid
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	300 kg	Fadenschutz	nein

Bereifung	Elastik	Nabenlänge	59 mm
Rad-Ø	160 mm	Schraubloch Abstand	105x84/76 mm
Material Felge	Polyamid	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Schwenklager	Gewicht	2,46 kg