

AXOR Uno

Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Zerogriff

Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **45416800**



Merkmale

- besteht aus: Einhebel-Wannenmischer bodenstehend, Stabhandbrause, Brauseschlauch, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 244 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, Mono
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 18 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Standmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- P-IX 16976/IIOB

Technologie




AXOR Uno
Einhebel-Wannenmischer bodenstehend mit Zerogriff
 Oberfläche: **Edelstahl Optic** Artikelnummer: **45416800**



Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm

