

## AXOR Edge

### Einhebel-Wannenmischer Unterputz

Oberfläche: **Polished Red Gold** Artikelnummer: **46450300**



#### Merkmale

- 2 Verbraucher
- Durchflussmenge oberer Abgang: 20 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 28 l/min
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 28 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- mit Schalldämpfer
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: Grundkörper
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- DVGW NW-6506CQ0125
- PA-IX 29609/IIDB


#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung



**AXOR Edge**  
**Einhebel-Wannenmischer Unterputz**  
 Oberfläche: **Polished Red Gold** Artikelnummer: **46450300**



## Durchflussdiagramm

