

HSM®**HSM Intelligent Drive**

- das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet eine bis zu 40 % höhere Leistung
- intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung erfolgt über das hochauflösende 4,3" Touchdisplay
- relevante Informationen wie Betriebsmodus und Zustandsmeldungen werden angezeigt
- Verbrauchsmaterial, Maschinen- und Kontaktdetails können eingesehen werden
- für eine hohe Energieeinsparung sorgen Stand-by und Abschalt-Automatik, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist
- über die intelligente Behebung von Papierstau erkennt das System automatisch und frühzeitig ob zuviel Papier zugeführt wurde
- das Gerät reversiert oder ruft kurzzeitig mehr Leistung ab und zieht das Papier ein

Die IntelligentDrive Betriebsmodi:**Silent** für einen besonders leisen Betrieb**Standard** mit optimaler Durchsatzleistung bei geringer Geräusentwicklung**Performance** für eine maximale Schnitt- und Durchsatzleistung**Aktenvernichter SECURIO P44i mit separatem CD-Schneidwerk**

Die HSM Innovation: IntelligentDrive

Das Kraftpaket der HSM SECURIO Linie

Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay

- innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
- intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
- sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
- intelligente Behebung von Papierstau - das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
- mit integriertem automatischem Öl, für konstant hohe Schnittleistung
- der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
- bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
- mobil auf Rollen fahrbar
- komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
- Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
- hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster

Technische Daten:

- Eingabebreite: 400 mm
- zerkleinert mühelos Papier, Büroklammern, Kredit-/Kundenkarten, CDs / DVDs, Disketten und USB-Sticks
- zerkleinert CDs / DVDs, Kredit- / Kundenkarten und Disketten über separates Schneidwerk in 4 x 7 mm
- Maße: (B)700 x (T)592 x (H)1.105 mm • Gewicht: 111 kg
- Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

Für wen geeignet:

- bestens geeignet für ganze Abteilungen



Aktenvernichter SECURIO P44i



Detailansicht: Maße



Detailansicht: Unterschrank mit Tür

Modell	Schnittart	Schnittgröße in mm	Schnittleistung	Sicherheitsstufe	Auffangvolumen	Farbe	Anschluss	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
SECURIO P44i	Partikel	1,9 x 15 3,9 x 40	25-27 Blatt 43-45 Blatt	P-5/0-4/T-5/E-4/F-2 P-4/0-3/T-5/E-4/F-1	205 Liter 205 Liter	weiß weiß	Schutzkontakt-Stecker Schutzkontakt-Stecker	1872121C 1873121C	1702219 1702217
Zubehör: Kartonbox								1870995200	1702238